

HOLEX**ER-kiristysholkki, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309000 20
GTIN	4045197151650
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Kiristysholkkit ER16, ER25 ja ER32 ilman tiivistettä saatavilla eShop-myymälestä myös tuumakokoina.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	20 mm
Sovitin	ER 32
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	470 E
Ulko-Ø D	33 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

