



Deadman-kulmahiomakone, Tyyppi: 72210829



Tilaustiedot

Tilausnumero	077152 72210829
GTIN	4014586851853
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

- **FEIN-tehomoottori tuottaa valtavan voiman, hyvä hiontateho.**
- **Käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen.**
- **Takakahva voidaan kääntää 4 asentoon.**

Totmann-malli ("kuolleen miehen kytkin"), ohjaus mahdollista vain kahdella kädellä. Virtakytkin ei lukittavissa.

- **Kulmahiomakone, M14-kierrekara (esim. kuppiharjoille).**
- **Ilman QuickIN-kiinnitystä ja EBS-jarrujärjestelmää.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, lisäkahvan, kiinnityssarjan.

Valmistajamerkintä: WSG20-230

Tehonkulutus: 2000 W

Enimmäiskierrosluku: 6 600 min⁻¹

Laikan enimmäis- \varnothing : 230 mm

Enimmäiskatkaisusyvyys: 66 mm

Paino: 4,5 kg

Tekninen kuvaus

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
---	--------------------

Tehonkulutus	2000 W
Erityisominaisuus	M14
Valmistajamerkintä	WSG20-230
Varokytin	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Enimmäiskierrosluku	6 600 min ⁻¹
Paino	4,5 kg
Enimmäiskatkaisusyvyys	66 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone