

Garant
Kutistusistukka Muoto ADB, BT 40 A = 130, Kiinnitys-Ø D1: 25mm

Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303427 25 |
| GTIN | 4045197649461 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus
Malli:

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 25 mm |
| Ulkonema A-mitta | 130 mm |
| Ulko-Ø D | 53 mm |
| Sovitin | BT 40 A = 130 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------------|
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40 | 354225 40 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| Alakaappi laitteelle | 354290 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |