

**Garant****Kutistusistukka Muoto ADB, BT 50 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303445 6
GTIN	4045197486776
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Alakaappi laitteelle	354290
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Jäähdytysyksikkö Tyypäi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50