



Kulmahiomakone, Tyyppi: AGV17-150



Tilaustiedot

Tilausnumero	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Tuoteluokka	03M

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-kulmahiomakone, jossa pehmytkäynnistys, **uudelleenkäynnistymisen esto** ja ylikuormasuoja. Kulmahiomakone 1750 W / 150 mm, **vakionopeuselektroniikka**, Anti-Kickback-toiminto, **tärinää vaimentava kahva**, laikanvaihto ilman työkaluja. **FIXTEC**-kirstysmutteri sisältyy.

Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, verkkokaapeli 4 m.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1750 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	8,7 m/s ²
Takaiskupysäytys	kyllä
Enimmäiskatkaisusyvyys	45 mm
pehmeä käynnistys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	150 mm
Paino	3 kg
Valmistajamerkintä	AGV17-150XCProTector/pitokytkin
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Enimmäiskierrosluku	9500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi NUT	073930 NUT
Kiinnitysmutteri M14 Tyyppi FIXTEC	073930 FIXTEC