

**Garant**
**Kutistusistukka Muoto ADB, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303410 5
GTIN	4045197467805
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Ulko-Ø D	17 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 3-5 mm	354240 3-5
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Alakaappi laitteelle	354290