

**Kangasteippi stabilisoitu, Leveys×pituus(mm×m): 38X25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesa® 53799 kiinnittyy erittäin hyvin karkeille pinnoille. Se on helppo katkaista käsin, hylkii vettä, on säänkestävä, rasituksenkestävä ja erittäin taipuisa. Sen ansiosta se soveltuu hyvin erilaisiin korjaus- ja rakennustöihin, mutta myös pakkaamiseen, sitomiseen, liimaamiseen jne.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Väri	pun.
Valmistajamerkintä	53799
Leveys	38 mm
Paksuus	0,31 mm
Pituus	25 m
Erityisominaisuus	mukautuva
Erityisominaisuus	käsinkatkaistava

Erityisominaisuus	kulumisenkestävä
Liimamassa	luonnonkumi
lämmönkestävyys enintään	110 °C
Lineri olemassa	ei
Vetolujuus	7,7 N/mm
Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Teippityyppi	Yksisivuinen
Rungon materiaali	Tekstiili
Kankaan tiheys	80
Venymiskyky	11 %
Käyttö	Yhdistäminen
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Niputus
Liimausvoima teräksessä	0,47 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi