

Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 40X1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	309920 40X1
GTIN	4045197307064
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteen toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

Tekninen kuvaus

Paksuus b ₁	1 mm
Ulko-Ø	54 mm
sisä-Ø	40 mm
Malli	kapea
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas