

**3M****Kuituteipit, Leveys×pituus(mm×m): 25X50**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 083666 25X50  |
| GTIN         | 2050001712363 |
| Tuoteluokka  | 08M           |

## Kuvaus

**Malli:**

**3M™ 8954** on PP-muovia, ja siinä on **kestävä lasikuituvahvistus (pitkittäis- ja poikittaissuunnassa)** ja erittäin hyvä veto- ja hankauslujuus. **Voidaan käyttää vaarallisten tavaroiden kuljetuspaikkauksissa!**

**Käyttö:**

Niputukseen ja varmistukseen, esimerkiksi irtolavojen ja tuotteiden kiinnittämiseen.

**Huomautus:**

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

## Tekninen kuvaus

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Leveys             | 25 mm      |
| Valmistajamerkintä | 8954       |
| Väri               | läpinäkyvä |
| Pituus             | 50 m       |
| Paksuus            | 0,13 mm    |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teippityyppi             | Yksisivuinen      |
| Vähimmäissäilyvyysaika   | 12 kk             |
| Liimausvoima teräksessä  | 0,7 N/mm          |
| Liimamassa               | Synteettinen kumi |
| Käyttö                   | Liimaus           |
| Käyttö                   | Niputus           |
| Käyttö                   | Pakkaaminen       |
| Venymiskyky              | 10 %              |
| Säilytyslämpötila        | 21 °C             |
| Vetolujuus               | 13,5 N/mm         |
| lämmönkestävyys enintään | 60 °C             |
| Erytis ominaisuus        | kulumisenkestävä  |
| Erytis ominaisuus        | kosteudenkestävä  |
| Erytis ominaisuus        | repeytymätön      |
| Lineri olemassa          | ei                |
| Varaston ilmankosteus    | 50 %              |
| Rungon materiaali        | PP-kalvo          |
| Tuotetyyppi              | Teippi            |