

**FAHRION®**  
FAHRION® PRESSION
**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 173 E, Kiinn.Ø: 14mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	329550 14
GTIN	4045197309624
Tuoteluokka	34D

**Kuvaus**
**Malli:**

 Kiristysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**
**Standardi:**
**DIN 6343**
**Tarkkuus:**
**Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

**Huomautus:**

 Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**  
 Profiili Ø 1,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 8,5 mm poikkiurilla.

**Tekninen kuvaus**

A	50 mm
Kiinn.Ø	14 mm
K	60 mm
F	48 mm
Kulma α	15 astetta
Kokonaispituus L	94 mm
tyyppi	173 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki