


Garant**Kovametallinen vääntölevy vääntökielelle****Tilaustiedot**

Tilausnumero

327670

GTIN

Tuoteluokka

35R

Kuvaus**Malli:**

Vetolevyt ovat mekaanisessa valmistuksessa käytettyjä kiinnitystyökaluja. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Vetolevyjen (nimitys voi olla myös vetokärki) avulla työstökoneisiin kiinnitetään kärkien väliin akseleita. Työkappaleen koko ulkoprofiili voidaan työstää yhdellä kiinnityksellä. Koska kiinnitys tapahtuu työkappaleen keskikohtien kautta, voidaan toteuttaa suuria keskisyydelle asetettuja vaatimuksia.

CoAE on Constant-vetolevy, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään pääasiassa koko pituudelta tehtävään lastuavaan sorvaustyöstöön. Komponentit kiinnitetään otsapuolelta. Samalla kiinnityksellä voidaan tehdä lisäksi jyrshintä. Etuna on tasainen kiinnitysvoima myös tasaisilla otsapinnoilla tai kun ortogonaalisuuden poikkeamat ovat suuria. Istukka on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta on mahdollista käyttää erilaisia kärkiä sekä erilaisia vääntökiekköjä yhden ainoan vetolevyn kanssa ja työstää siten mitä erilaisimpia geometrioita. CoAE korvaa Röhm-vetolevyn CoA. Soveltuu manuaalisesti kiinnitettäviin työstökoneisiin.

Sopii:

Vääntökiekkot nro 327480 ja 327482.

Toimituksen sisältö:

3 kpl kovametallivääntölevyä.

Huomautus:

Yhteensopiva Röhm-vääntökiekköjen nro 327651 21-40, 26-50 ja 33-64 kanssa.

Tekninen kuvaus

Paksuus	3,2 mm
Sivuttaispituus	6 mm
Terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Vääntiökärki