



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 315 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 310500 315 |
| GTIN | 4019208026824 |
| Tuoteluokka | 36R |

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Kolmileukaiiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierrestukka ja leuka

Aukko E: 103 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 95 mm

Korkeus leukoineen H₂: 141 mm

Keskitys-Ø B: 260 mm

Keskitys-syvyysC: 5 mm

Avainnelikulma K: 14 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Korkeus leukoineen H ₂ | 141 mm |
| Paino | 44,2 kg |
| Avainnelikulma K | 14 mm |
| Ulko-Ø A | 315 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 2300 min ⁻¹ |
| Keskitys-syvyysC | 5 mm |
| Keskitys-Ø B | 260 mm |
| Korkeus ilman leukoja H ₁ | 95 mm |
| Aukko E | 103 mm |
| Standardi | DIN 702-4 |
| Materiaali | Teräs |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhms-tasokierrestukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm | 314020 315 |
| Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm | 314400 315 |
| Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm | 314000 315 |
| Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm | 314600 315 |
| Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315 | 315000 315 |
| Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315 | 315200 315 |

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm

314620 315

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm

314420 315