

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Puristusholkki pyöreä, DIN 6343, 173 E, Kiinn.Ø: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329550 40
GTIN	4045197309884
Tuoteluokka	34D

Kuvaus**Malli:**Kirstysholkit, **profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.****Standardi:****DIN 6343****Tarkkuus:****Pyörintätoleranssit:** D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm**Huomautus:**Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) **tilattavissa erikseen!**
Profiili Ø 1,0 – 8,0 mm sileä. Alkaen Ø 8,5 mm poikkiurilla.**Tekninen kuvaus**

Kulma α	15 astetta
K	60 mm
A	50 mm
F	48 mm
Kiinn.Ø	40 mm
Kokonaispituus L	94 mm
tyyppi	173 E

Tuotetyyppi

Kiristysholkki