



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 400 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310500 400
GTIN	4019208027760
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Kolmileukaiiset kiilatankosorvinistukat – ks. nrot 313110 – 313140.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 136 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 105 mm

Korkeus leukoineen H₂: 148 mm

Keskitys-Ø B: 330 mm

Keskitys-syvyys C: 5 mm

Avainnelikulma K: 17 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	400 mm
Paino	80 kg
Avainnelikulma K	17 mm
Korkeus leukoineen H ₂	148 mm
Keskitys-syvyys C	5 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	105 mm
Aukko E	136 mm
Keskitys-Ø B	330 mm
Enimmäiskierrosluku	1800 min ⁻¹
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315200 315
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314020 315
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314400 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314620 315
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314000 315
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315000 315

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314420 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314600 315