

## Jyrsintuurnarengas, leveä, Sisä-Ø×paksuus b1: 16X6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309930 16X6
GTIN	4045197307156
Tuoteluokka	37D

### Kuvaus

**Malli:**

Leveys 2,0 – 60 mm. Hiiletysterästä, karkaistu. Ulko-Ø hiottu, tasopinnot läpätty. Sallittu yhdensuuntaisuuspoikkeama leveydelle on IT 3, suhteessa poraukseen d1. Renkaan leveyden toleranssi  $\pm 0,1$  mm.

### Tekninen kuvaus

Paksuus b <sub>1</sub>	6 mm
Ulko-Ø	27 mm
sisä-Ø	16 mm
Malli	leveä
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas