



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 125 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310500 125
GTIN	4019208027340
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Kolmileukaiiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 32 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 56 mm

Korkeus leukoineen H₂: 78,5 mm

Keskitys-Ø B: 95 mm

Keskitys-syvyys C: 4 mm

Avainnelikulma K: 9 mm

Tekninen kuvaus

Keskitys-syvyys C	4 mm
Aukko E	32 mm
Paino	4,5 kg
Korkeus ilman leukoja H ₁	56 mm
Korkeus leukoineen H ₂	78,5 mm
Keskitys-Ø B	95 mm
Ulko-Ø A	125 mm
Avainnelikulma K	9 mm
Enimmäiskierrosluku	5500 min ⁻¹
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 125	315200 125
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125 mm	314000 125
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314420 125
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314400 125
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125 mm	314020 125
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314600 125

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125 mm

314620 125