


Garant**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 250 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	310600 250
GTIN	4045197152107
Tuoteluokka	31R

Kuvaus**Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Kääntöleuka, jossa on **linssihammastus**.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000 – 315200.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Kolmileukaiiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 76 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 82 mm

Korkeus leukoineen H₂: 122 mm

Keskitys-Ø B: 200 mm

Keskitys-syvyysC: 5 mm

Avainnelikulma K: 12 mm

Tekninen kuvaus

Aukko E	76 mm
Ulko-Ø A	250 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Keskitys-Ø B	200 mm
Paino	25,6 kg
Enimmäiskierrosluku	2700 min ⁻¹
Korkeus leukoineen H ₂	122 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	82 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314000 250
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314620 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314400 250
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315000 250

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315200 250
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314600 250