



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 160/4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaattu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.
 Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.
 Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka
 Aukko E: 42 mm
 Korkeus ilman leukoja H₁: 66 mm
 Korkeus leukoineen H₂: 92 mm
 Sidepulttien lukumäärä: 3
 Sidepulttien koko: 7/16–20
 Avainnelikulma K: 10 mm

Tekninen kuvaus

Kartion koko	4
Enimmäiskierrosnopeus	4600 min ⁻¹
Sidepulttien koko	7/16–20
Avainnelikulma K	10 mm
Aukko E	42 mm
Ulko-Ø A	160 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	66 mm
Paino	8,5 kg
Korkeus leukoineen H ₂	92 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314620 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314020 160

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160