

3M**Kuituteipit, Leveys×pituus(mm×m): 50X50**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ 8954 on PP-muovia, ja siinä on **kestävä lasikuituvahvistus (pitkittäis- ja poikittaissuunnassa)** ja erittäin hyvä veto- ja hankauslujuus. **Voidaan käyttää vaarallisten tavaroiden kuljetuspaikkauksissa!**

Käyttö:

Niputukseen ja varmistukseen, esimerkiksi irtolavojen ja tuotteiden kiinnittämiseen.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	8954
Väri	läpinäkyvä
Leveys	50 mm
Paksuus	0,13 mm
Pituus	50 m

Teippityyppi	Yksisivuinen
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Venymiskyky	10 %
Rungon materiaali	PP-kalvo
Lineri olemassa	ei
Varaston ilmankosteus	50 %
Vetolujuus	13,5 N/mm
Liimamassa	Synteettinen kumi
Erytisominaisuus	kulumisenkestävä
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Erytisominaisuus	repeytymätön
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Niputus
Käyttö	Pakkaaminen
Säilytyslämpötila	21 °C
lämmönkestävyys enintään	60 °C
Liimausvoima teräksessä	0,7 N/mm
Tuotetyyppi	Teippi