

Garant**HT-istukka, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303450 20
GTIN	4045197513090
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

Etu:

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Lämmönsieto 120 °C.

Käyttö:

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrshintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoitaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

Huomautus:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	45 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	72,5 mm

Sopiva kavennusholkki	302160; 302155; 302150; 302165
Ulko-Ø D	49 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40