



## Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 250 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	310500 250
GTIN	4019208026053
Tuoteluokka	36R

### Kuvaus

#### Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

#### Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

#### Standardi:

**DIN 702-4.**

#### Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

#### Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Kolmileukaiiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 76 mm

Korkeus ilman leukoja H<sub>1</sub>: 82 mm

Korkeus leukoineen H<sub>2</sub>: 122 mm

Keskitys-Ø B: 200 mm

Keskitys-syvyysC: 5 mm

Avainnelikulma K: 12 mm

## Tekninen kuvaus

Avainnelikulma K	12 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	122 mm
Aukko E	76 mm
Paino	25,7 kg
Keskitys-syvyysC	5 mm
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	82 mm
Ulko-Ø A	250 mm
Keskitys-Ø B	200 mm
Enimmäiskierros-luku	3000 min <sup>-1</sup>
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314400 250
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315200 250
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315000 250
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314000 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314420 250
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314620 250

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314600 250
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314020 250