

Garant**Weldon-istukka, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304270 32
GTIN	4045197288479
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB - standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	HSK-A 63 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 32	309880 32
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 32	309890 32