

**Garant****HT-istukka jäähdytyskanavareillä, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303451 20
GTIN	4045197644817
Tuoteluokka	31H

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.

**Etu:**

- Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque) prosessivarmaan työstöön.
- Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.
- Lämmönsieto 120 °C.

**Käyttö:**

Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802.

**Huomautus:**

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	45,5 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Ulkonema A-mitta	72,5 mm
Sopiva kavennusholkki	302160; 302155; 302150; 302165
Ulko-Ø D	49 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Jäähdytinkanavan reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40