

Garant**Weldon-istukka, HSK-F 63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 304306 10 |
| GTIN | 4045197584854 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

GARANT: Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**Käyttö:**

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Ei sisällä kierrettä jäähdytysaineputkelle.

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 10 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 |
| Ulkonema A-mitta | 65 mm |
| Ulko-Ø D | 35 mm |
| Sovitin | HSK-F 63 lyhyt |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69882-4 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |
| Muoto | F |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 10 mm | 309900 10 |
|---|-----------|