

3M**Kangasteippi UV-säteilyn kestävä, siniharmaa, Leveys×pituus(mm×m): 48X23**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083615 48X23
GTIN	048011538518
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ 8979 soveltuu taipuisan rakenteensa ja **UV-kestävyytensä** ansiosta pysyvään ja tilapäiseen käyttöön **sisällä ja ulkona**. Sen lisäksi se **hylkii vettä**, minkä vuoksi sitä voi käyttää myös **tiivistämiseen**.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	23 m
Valmistajamerkintä	8979
Paksuus	0,31 mm
Leveys	48 mm
Väri	siniharmaa
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %

Lineri olemassa	ei
Liimamassa	luonnonkumi
Teippityyppi	Yksisivuinen
Vähimmäissäilyvyysaika	18 kk
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
lämmönkestävyys enintään	93 °C
Venymiskyky	19 %
Vetolujuus	6,3 N/mm
Erytisominaisuus	UV-säteilyn kestävä
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	kulumisenkestävä
Rungon materiaali	Tekstiili
Käyttö	Eristys
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Sulkeminen
Käyttö	Niputus
Käyttö	Peittäminen
Liimausvoima teräksessä	0,212 N/mm
Tuotenimen määrite	siniharmaa
Tuotetyyppi	Teippi