

**Garant****Kiristysholkki-istukka, erittäin kapea., BT 40 A = 120, Kiinnitysalue: 2-6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Hiottu ulko- ja sisäkartio.**
- **Varret kovasorvattu.**
- **Kiristysholkki kiinnitetään kiristysruuvilla takaa istukan läpi, kiinnitysmutteria ei tarvita!**

**Etu:**

Erittäin kapea malli mahdollistaa myös vaikeapääsyisten kohteiden työstön esim. valmistettaessa työkaluja tai muotteja.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysruuvin ja T-kahvavääntimen.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806,

AB-kiristysavaimet 308820 - 308835,

**GARANT-kiristysholkki nro 309563,**

**ALBRECHT-kiristysholkit nro 309572 - 309573.**

Lastuamisstrategia: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ulko-Ø D: 27 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	120 mm
------------------	--------

Ø D <sub>1</sub>	9 mm
Kiinnitysalue	2 - 6 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	BT 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultit Mazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308810 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308812 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40