

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 7,45mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122307 7,45
GTIN	4045197821614
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoite sp²** ja sen **alhainen hankauskerroin** takaavat **erinomaisen lastunpoiston. Alumiinimateriaalien suurtehotyöstöön. Hyvä kohdistustarkkuus ja reiän tarkka pyöreys 6 ohjausviisteen** ansiosta.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,45 mm/kierr,
Kokonaispituus L	79 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _c	7,45 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h7
Lastu-urien pituus L _c	41 mm
Varren toleranssi	h6
Standardi	DIN 6537 K
varren Ø D _s	8 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L ₂	29,9 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM

Malli	4xD
tyyppi	W
Kärkikulma	135 astetta
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	360 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	400 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	350 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	90 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	80 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	70 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	80 m/min	N
Cu	soveltuu	160 m/min	N
CuZn	soveltuu	200 m/min	N
GFK	soveltuu	80 m/min	N
CFK	soveltuu	80 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

