

HAINBUCH**Vaihtolaite, manuaalinen mallille MANOK, Kiristyspää SK: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329830 80
GTIN	2050001922540
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Vaihtoistukka kiinnityspään manuaalista vaihtoa varten.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Huomautus:

Sopivat kiristyspää, katso nro 329910–329936.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskoko	80 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki

Tarvikkeet

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 79 mm	329940 79
---	-----------

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 13 mm	329940 13
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 45 mm	329944 45
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 64 mm	329940 64
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 41 mm	329944 41
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 76 mm	329944 76
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 44 mm	329944 44
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 63 mm	329944 63
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 69 mm	329940 69
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 42 mm	329940 42
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 37 mm	329940 37
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 47 mm	329944 47
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 35 mm	329944 35
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 80 mm	329944 80
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 32 mm	329944 32
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 32 mm	329940 32
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 63 mm	329940 63
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 12 mm	329940 12
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 72 mm	329944 72
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 39 mm	329940 39
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 76 mm	329940 76
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 21 mm	329944 21
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 29 mm	329940 29

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 19 mm	329940 19
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 48 mm	329944 48
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 50 mm	329940 50
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 77 mm	329940 77
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 54 mm	329944 54
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 72 mm	329940 72
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 20 mm	329944 20
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 16 mm	329940 16
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 67 mm	329940 67
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 68 mm	329940 68
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 27 mm	329940 27
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 66 mm	329940 66
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 43 mm	329940 43
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 46 mm	329944 46
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 6 mm	329940 6
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 31 mm	329944 31
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 11 mm	329940 11
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 75 mm	329940 75
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 57 mm	329944 57
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 60 mm	329944 60
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 25 mm	329944 25
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 52 mm	329944 52
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 59 mm	329940 59

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 59 mm	329944 59
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 48 mm	329940 48
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 15 mm	329944 15
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm	329942 10
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm	329940 10
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 30 mm	329940 30
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 61 mm	329940 61
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 61 mm	329944 61
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 18 mm	329940 18
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 11 mm	329944 11
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 55 mm	329940 55
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 34 mm	329944 34
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 24 mm	329944 24
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 45 mm	329940 45
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 8 mm	329946 8
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 80 mm	329940 80
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 60 mm	329940 60
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 60 mm	329946 60
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 38 mm	329944 38
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 17 mm	329944 17
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 19 mm	329944 19
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 14 mm	329944 14

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 26 mm	329944 26
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 23 mm	329944 23
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 39 mm	329944 39
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 37 mm	329944 37
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 69 mm	329944 69
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 38 mm	329940 38
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm	329942 8
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 41 mm	329940 41
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 20 mm	329946 20
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 30 mm	329944 30
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 22 mm	329944 22
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 78 mm	329944 78
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 40 mm	329946 40
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 70 mm	329940 70
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 51 mm	329944 51
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 56 mm	329940 56
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 49 mm	329940 49
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 49 mm	329944 49
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 70 mm	329944 70
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 26 mm	329940 26
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 77 mm	329944 77

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 20 mm	329940 20
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 24 mm	329940 24
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 33 mm	329944 33
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 31 mm	329940 31
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 27 mm	329944 27
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 66 mm	329944 66
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 71 mm	329940 71
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 44 mm	329940 44
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 47 mm	329940 47
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 68 mm	329944 68
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 13 mm	329944 13
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 16 mm	329944 16
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 65 mm	329940 65
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 62 mm	329940 62
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 73 mm	329940 73
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 40 mm	329940 40
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 42 mm	329944 42
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 34 mm	329940 34
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 74 mm	329944 74
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 28 mm	329944 28
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 36 mm	329940 36
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 79 mm	329944 79
	329944 40

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 40 mm

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 46 mm 329940 46

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 36 mm 329944 36

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 17 mm 329940 17

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 33 mm 329940 33

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 5 mm 329940 5

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 28 mm 329940 28

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 53 mm 329944 53

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 50 mm 329944 50

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 25 mm 329940 25

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm 329940 8

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm 329940 9

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 21 mm 329940 21

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 64 mm 329944 64

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 35 mm 329940 35

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 43 mm 329944 43

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 12 mm 329944 12

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 52 mm 329940 52

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 56 mm 329944 56

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 53 mm 329940 53

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 58 mm 329940 58

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 23 mm 329940 23

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 55 mm 329944 55

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 62 mm	329944 62
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 74 mm	329940 74
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm	329942 9
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 67 mm	329944 67
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 15 mm	329940 15
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 65 mm	329944 65
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 58 mm	329944 58
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 71 mm	329944 71
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 7 mm	329940 7
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 75 mm	329944 75
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 22 mm	329940 22
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 57 mm	329940 57
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 14 mm	329940 14
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 73 mm	329944 73
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 78 mm	329940 78
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 29 mm	329944 29
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 54 mm	329940 54
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 18 mm	329944 18
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 51 mm	329940 51