

**ER-kiristysholkki, ER 40, Nim. kiristys-Ø d: 21mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309040 21
GTIN	4045197151834
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kiillotettu.

Huomautus:

Nimellimitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. Ø 10–9 mm, paitsi kun Ø on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	21 mm
Sovitin	ER 40
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	≤ 10 µm
tyyppi	472 E
Ulko-Ø D	41 mm
Kokonaispituus L	46 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

