

**Garant****Jyrsintuurna värinävimennus, BT 50 A = 300, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303055 32
GTIN	4045197821737
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiäisyys! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	300 mm
Ulko-Ø D	78 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Sovitin	BT 50 A = 300
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50