

**Garant****Jyrsintuurna värinävimennus, BT 50 A = 400, Tuurnan Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303056 16
GTIN	4045197821744
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Lieriömäinen muoto.
- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- RFID / Balluf chip -poraus.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- Värinävimennetty malli, kiinnikkeessä värinävimennetty ydin.

**Etu:**

Selvästi pienempi värinäälttiä! Huomattavasti nopeampi syöttö!

**Toimituksen sisältö:**

Mukana jyrsimen kiinnitysruuvi ja vääntiökappale.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Muita kokoja saatavissa haluttaessa.

**Tekninen kuvaus**

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
Ulkonema A-mitta	400 mm
Ulko-Ø D	38 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	BT 50 A = 400
Standardi	DIN 6357

Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna