

HAINBUCH**Avaamisrenkas kiristyspäille, Kiristyspää (SK): 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329835 80
GTIN	2050001922588
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Sopii :**

Kiristyspää automaattiseen avaamiseen nro 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskoko	80 mm
Tuotetyyppi	Avaamisrenkas

Tarvikkeet

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 51 mm	329944 51
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 41 mm	329940 41
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 26 mm	329940 26

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 61 mm	329944 61
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 55 mm	329940 55
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 40 mm	329946 40
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 38 mm	329944 38
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 15 mm	329944 15
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 13 mm	329940 13
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 27 mm	329944 27
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 72 mm	329940 72
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 21 mm	329944 21
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 60 mm	329940 60
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 47 mm	329944 47
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 60 mm	329946 60
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 38 mm	329940 38
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 34 mm	329940 34
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 11 mm	329940 11
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 56 mm	329944 56
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 66 mm	329940 66
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 68 mm	329940 68
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 37 mm	329944 37
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 80 mm	329944 80
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 39 mm	329940 39
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 50 mm	329944 50
	329944 63

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 63 mm	
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 73 mm	329944 73
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 17 mm	329944 17
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 63 mm	329940 63
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 25 mm	329944 25
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 22 mm	329940 22
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 71 mm	329944 71
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 48 mm	329944 48
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 79 mm	329944 79
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 31 mm	329944 31
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm	329940 10
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 22 mm	329944 22
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 28 mm	329940 28
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 57 mm	329940 57
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 26 mm	329944 26
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 75 mm	329944 75
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 36 mm	329940 36
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 58 mm	329940 58
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 13 mm	329944 13
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 44 mm	329944 44
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 37 mm	329940 37

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 7 mm	329940 7
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 65 mm	329944 65
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 23 mm	329940 23
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 21 mm	329940 21
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 14 mm	329944 14
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 65 mm	329940 65
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 52 mm	329940 52
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 66 mm	329944 66
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 60 mm	329944 60
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 71 mm	329940 71
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 76 mm	329940 76
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 16 mm	329944 16
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 78 mm	329940 78
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 55 mm	329944 55
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 35 mm	329940 35
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 78 mm	329944 78
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 29 mm	329944 29
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 77 mm	329940 77
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 5 mm	329940 5
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 48 mm	329940 48
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 18 mm	329944 18
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 20 mm	329940 20
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 31 mm	329940 31

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 34 mm	329944 34
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 59 mm	329940 59
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 18 mm	329940 18
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm	329940 9
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 40 mm	329944 40
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 30 mm	329944 30
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 43 mm	329944 43
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 70 mm	329940 70
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 54 mm	329944 54
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 11 mm	329944 11
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 76 mm	329944 76
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 25 mm	329940 25
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 52 mm	329944 52
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 51 mm	329940 51
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 69 mm	329944 69
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 32 mm	329940 32
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 62 mm	329940 62
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 53 mm	329944 53
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 10 mm	329942 10
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 39 mm	329944 39
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 30 mm	329940 30

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 42 mm	329944 42
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 33 mm	329944 33
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 9 mm	329942 9
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 42 mm	329940 42
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 68 mm	329944 68
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 32 mm	329944 32
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 23 mm	329944 23
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 17 mm	329940 17
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 67 mm	329940 67
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 49 mm	329940 49
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 77 mm	329944 77
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 70 mm	329944 70
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 20 mm	329946 20
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 53 mm	329940 53
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm	329940 8
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 40 mm	329940 40
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 50 mm	329940 50
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 64 mm	329940 64
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 35 mm	329944 35
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 44 mm	329940 44
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 56 mm	329940 56
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 69 mm	329940 69
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 36 mm	329944 36

Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 57 mm	329944 57
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 12 mm	329944 12
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 47 mm	329940 47
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 19 mm	329944 19
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 59 mm	329944 59
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 24 mm	329944 24
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 72 mm	329944 72
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 75 mm	329940 75
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 29 mm	329940 29
Kiristyspää pehmeä Alkuporauksen Ø 8 mm	329946 8
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 28 mm	329944 28
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 74 mm	329940 74
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 43 mm	329940 43
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 80 mm	329940 80
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 74 mm	329944 74
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 45 mm	329940 45
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 14 mm	329940 14
Kiristyspää Poikittaisurat. Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 8 mm	329942 8
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 45 mm	329944 45
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 46 mm	329944 46
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 79 mm	329940 79
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 46 mm	329940 46

Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 15 mm	329940 15
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 41 mm	329944 41
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 20 mm	329944 20
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 12 mm	329940 12
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 19 mm	329940 19
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 54 mm	329940 54
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 67 mm	329944 67
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 16 mm	329940 16
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 62 mm	329944 62
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 6 mm	329940 6
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 24 mm	329940 24
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 58 mm	329944 58
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 64 mm	329944 64
Kiristyspää poikittais- ja pitkittäisurilla Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 49 mm	329944 49
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 33 mm	329940 33
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 73 mm	329940 73
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 27 mm	329940 27
Kiristyspää tasainen Kiinnitys-Ø (1 mm nouseva) 61 mm	329940 61