



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 315/6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310700 315/6
GTIN	4019208026848
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 103 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 96 mm

Korkeus leukoineen H₂: 142 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M12

Avainnelikulma K: 14 mm

Tekninen kuvaus

Paino	50 kg
Kartion koko	6
Sidepulttien koko	M12
Korkeus ilman leukoja H ₁	96 mm
Enimmäiskierrosluku	2300 min ⁻¹
Avainnelikulma K	14 mm
Korkeus leukoineen H ₂	142 mm
Aukko E	103 mm
Ulko-Ø A	315 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314020 315
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315000 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314600 315
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315200 315

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314420 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314620 315
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314000 315
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314400 315