



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 250 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312000 250
GTIN	4019208026282
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Raakalaippa nro 317000 on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhm-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 76 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 82 mm

Korkeus leukoineen H₂: 122 mm

Keskitys-Ø B: 200 mm
 Keskitys-syvyysC: 5 mm
 Avainnelikulma K: 12 mm

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	2500 min ⁻¹
Korkeus leukoineen H ₂	122 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Ulko-Ø A	250 mm
Keskitys-Ø B	200 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	82 mm
Paino	25,7 kg
Aukko E	76 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 250	315100 250
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314030 250
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314700 250
Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314430 250
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314100 250
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314630 250