


**Garant**

**Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 250/6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Tuoteluokka	31R

**Kuvaus****Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitaus.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

**Käyttö:**

**Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.**

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

**Standardi:**

**DIN 702-2.**

**Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja kääntöleukoja, **joissa on linssihammastus.**

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

**Huomautus:**

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.  
 Värikoodi tarvikkeille: Röhм-tasokierreistukka ja leuka  
 Aukko E: 76 mm  
 Korkeus ilman leukoja H<sub>1</sub>: 83 mm  
 Korkeus leukoineen H<sub>2</sub>: 124 mm  
 Sidepulttien lukumäärä: 6  
 Sidepulttien koko: 5/8–18  
 Avainnelikulma K: 12 mm

## Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	250 mm
Kartion koko	6
Sidepulttien koko	5/8–18
Paino	28,5 kg
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	83 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Sidepulttien lukumäärä	6
Enimmäiskierrosluku	2700 min <sup>-1</sup>
Aukko E	76 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	124 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhм-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314020 250
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314600 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314420 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314400 250
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315200 250
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314000 250
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314620 250
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315000 250