

HAINBUCH**Kiristyspenkki MANOK, Kiristyspää (SK): 42****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329810 42
GTIN	2050001922472
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Sopivat kiristyspää, katso nro329910–329946.

Tekninen kuvaus

Leveys B	159 mm
Korkeus H	124 mm
Paino	15 kg
Pituus L	214 mm
Kiinnityskoko	42
Toistotarkkuus	0,01 mm
Pään Ø	80 mm

Kiinnitysreiän etäisyys	184 mm
Reikäpiirin Ø	120 mm
Avainkoko	17 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	80 kN
Kiinnitysalue	4 - 42 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki