



## Konekierretappi HSS-E muoto C, höyrytetty, M: M20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	135855 M20
GTIN	4045197822031
Tuoteluokka	12H

### Kuvaus

#### Malli:

**Muoto C** (2–3 kierteen etuviiste).

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2,5 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 16 mm

Varren nelikulmio  $\square$ : 12 mm

Alkureiän  $\varnothing$ : 17,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteen $\varnothing$	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän $\varnothing$	17,5 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Varren nelikulmio $\square$	12 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	2,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	60 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M20
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	11 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	4 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	12 m/min	N
Uni	soveltuu		

Ölly

soveltuu