



## Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 315/8 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	310700 315/8
GTIN	4019208026855
Tuoteluokka	36R

### Kuvaus

#### Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaattu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

#### Käyttö:

**Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpään.**

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit**.

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

#### Huomautus:

Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 103 mm

Korkeus ilman leukoja H<sub>1</sub>: 96 mm

Korkeus leukoineen H<sub>2</sub>: 142 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M16

Avainnelikulma K: 14 mm

## Tekninen kuvaus

Sidepulttien koko	M16
Enimmäiskierrosnopeus	2300 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø A	315 mm
Avainnelikulma K	14 mm
Aukko E	103 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	96 mm
Kartion koko	8
Paino	50 kg
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	142 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314420 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314620 315
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315000 315
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314600 315

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314020 315
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 315	315200 315
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314400 315
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314000 315