



Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 160/4 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312700 160/4
GTIN	4019208026640
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: RöhM-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 42 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 66 mm
 Korkeus leukoineen H₂: 92 mm
 Sidepulttien lukumäärä: 3
 Sidepulttien koko: M10
 Keskityskartion Ø B: 63,525 mm

Tekninen kuvaus

Sidepulttien koko	M10
Paino	8,5 kg
Keskityskartion Ø B	63,525 mm
Aukko E	42 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Korkeus ilman leukoja H ₁	66 mm
Enimmäiskierros-luku	4600 min ⁻¹
Kartion koko	4
Ulko-Ø A	160 mm
Korkeus leukoineen H ₂	92 mm
Avainnelikulma K	10 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314030 160
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314630 160
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314700 160
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314100 160
Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 160	315100 160

