

HAINBUCH**Kiristyspenkki MANOK, Kiristyspää (SK): 52****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329810 52
GTIN	2050001922489
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Sopivat kiristyspää, katso nro329910–329946.

Tekninen kuvaus

Korkeus H	124 mm
Leveys B	159 mm
Paino	14 kg
Pituus L	214 mm
Kiinnityskoko	52
Avainkoko	17 mm
Kiinnitysreiän etäisyys	184 mm

Toistotarkkuus	0,01 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	90 kN
Reikäpiirin Ø	120 mm
Pään Ø	80 mm
Kiinnitysalue	4 - 52 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki