

**Garant**

**Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 160/5mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Tuoteluokka	31R

**Kuvaus****Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitus.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

**Käyttö:**

**Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.**

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit**.

**Standardi:**

**DIN 702-3.**

**Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja kääntöleukoja, **joissa on linssihammastus**.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

**Huomautus:**

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 42 mm

Korkeus ilman leukoja H<sub>1</sub>: 66 mm

Korkeus leukoineen H<sub>2</sub>: 92 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M10

Avainnelikulma K: 10 mm

## Tekninen kuvaus

Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	66 mm
Paino	9,5 kg
Enimmäiskierrosnopeus	4000 min <sup>-1</sup>
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	92 mm
Ulko-Ø A	160 mm
Aukko E	42 mm
Avainnelikulma K	10 mm
Kartion koko	5
Sidepulttien koko	M10
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314020 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314620 160
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15