

**Kiristyspää tasainen, SK 42, Kiinnitys-Ø (0,5 mm nouseva): 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329910 19
GTIN	2050001071149
Tuoteluokka	33H

**Kuvaus****Malli:**

Kiristyspää, **pyöreä profiili, 0,5 mm tai 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-Ø ilmoitettava tilattaessa.**

Sileä malli hienotyöstöä varten.

**Käyttö:**

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

**Huomautus:**

**Kiristyspää erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.**

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita **tilauksesta!**

**Tekninen kuvaus**

Kiinn.Ø	19 mm
profiili	pyöreä
Kovuus	60 HR
Kiinnitysalue	3 - 7,5 mm
Puristuspinta	tasainen

Pituus L	42 mm
Malli	urilla
Sovitin	SK 42
Tuotetyyppi	Kiristyspää