

HAINBUCH**Kiristyspenkki MANOK, Kiristyspää (SK): 65****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329810 65
GTIN	2050001922496
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Sopivat kiristyspää, katso nro329910–329946.

Tekninen kuvaus

Pituus L	214 mm
Paino	13 kg
Korkeus H	124 mm
Leveys B	159 mm
Kiinnityskoko	65
Pään Ø	99,5 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm

Reikäpiirin Ø	120 mm
Avainkoko	17 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	105 kN
Kiinnitysreiän etäisyys	184 mm
Kiinnitysalue	4 - 65 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki