

Garant

Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/6mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Tuoteluokka	31R

Kuvaus**Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitus.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit**.

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja kääntöleukoja, **joissa on linssihammastus**.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 55 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 74,5 mm

Korkeus leukoineen H₂: 107 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M12

Avainnelikulma K: 11 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	200 mm
Kartion koko	6
Enimmäiskierros-luku	3400 min ⁻¹
Paino	16,7 kg
Avainnelikulma K	11 mm
Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Sidepulttien koko	M12
Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Aukko E	55 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhms-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314400 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314600 200
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315000 200
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315200 200
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15

Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314420 200
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314000 200
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314020 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314620 200