

HAINBUCH**Kiristyspenkki MANOK, Kiristyspää (SK): 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	329810 80
GTIN	2050001922502
Tuoteluokka	33H

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä kiristyspenkki massiivista valurautaa. Korkea pitovoima, tarkkuus ja jäykkyys.

Käyttö:

Monikäyttöinen esimerkiksi työstökeskuksissa, mittauskoneissa ja pylväsporakoneissa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Huomautus:

Sopivat kiristyspää, katso nro329910–329946.

Tekninen kuvaus

Pituus L	264 mm
Korkeus H	140 mm
Leveys B	210 mm
Paino	23 kg
Kiinnityskoko	80
Toistotarkkuus	0,01 mm
Kiinnitysreiän etäisyys	236 mm

Reikäpiirin Ø	165 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	115 kN
Avainkoko	17 mm
Pään Ø	115 mm
Kiinnitysalue	5 - 80 mm
Tuotetyyppi	Kiristyspenkki