


3M**Eristysnauha, 15 mm×10 m, Väri: Y/G**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,15 mm
Leveys	15 mm
Väri	kelta-vihreä
Pituus	10 m
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Käyttö	Merkitseminen

Käyttö	Eristys
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Vetolujuus	2 N/mm
Lineri olemassa	ei
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Teippityyppi	Yksisivuinen
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
Venymiskyky	200 %
Tuotenimen määrite	15 mm×10 m
Tuotetyyppi	Teippi