



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 100 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 312000 100 |
| GTIN | 4019208027838 |
| Tuoteluokka | 36R |

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Raakalaippa nro 317000 on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Valurauta

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhmi-tasokierrestukka ja leuka

Aukko E: 20 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 50 mm

Korkeus leukoineen H₂: 68 mm

Keskitys-Ø B: 70 mm
Keskitys-syvyysC: 3 mm
Avainnelikulma K: 8 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Paino | 2,9 kg |
| Avainnelikulma K | 8 mm |
| Korkeus ilman leukoja H ₁ | 50 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 4500 min ⁻¹ |
| Keskitys-Ø B | 70 mm |
| Aukko E | 20 mm |
| Korkeus leukoineen H ₂ | 68 mm |
| Ulko-Ø A | 100 mm |
| Keskitys-syvyysC | 3 mm |
| Standardi | DIN 702-4 |
| Materiaali | Valurauta |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 100 mm | 314700 100 |
| Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 100 mm | 314500 100 |
| Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 100 mm | 314100 100 |
| Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 100 | 315000 100 |