



Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 250/8 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312700 250/8
GTIN	4019208026459
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhms-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 76 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 83 mm
 Korkeus leukoineen H₂: 124 mm
 Sidepulttien lukumäärä: 4
 Sidepulttien koko: M16
 Keskityskartion Ø B: 139,735 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	250 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus ilman leukoja H ₁	83 mm
Aukko E	76 mm
Kartion koko	8
Paino	30 kg
Enimmäiskierrosuku	3000 min ⁻¹
Keskityskartion Ø B	139,735 mm
Sidepulttien koko	M16
Korkeus leukoineen H ₂	124 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314700 250
Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314630 250
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314100 250
Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 250	315100 250
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314030 250

Päällileukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 250 mm

314430 250