


Garant

Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 200/6mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Tuoteluokka	31R

Kuvaus**Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitaus.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja kääntöleukoja, **joissa on linssihammastus.**

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.
 Värikoodi tarvikkeille: Röhmsasokierreistukka ja leuka
 Aukko E: 55 mm
 Korkeus ilman leukoja H₁: 74,5 mm
 Korkeus leukoinea H₂: 107 mm
 Sidepulttien lukumäärä: 6
 Sidepulttien koko: 5/8–18
 Avainnelikulma K: 11 mm

Tekninen kuvaus

Aukko E	55 mm
Kartion koko	6
Ulko-Ø A	200 mm
Sidepulttien lukumäärä	6
Paino	16,7 kg
Sidepulttien koko	5/8–18
Enimmäiskierrosluku	3400 min ⁻¹
Avainnelikulma K	11 mm
Korkeus leukoinea H ₂	107 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhmsasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314620 200
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315000 200
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314020 200

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314000 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314600 200
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315200 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314400 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314420 200