



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/6 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310700 200/6
GTIN	4019208025599
Tuoteluokka	36R

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kolmileukaiset kiilatankosorvin istukat – ks. nrot 313110 – 313140.

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Värikoodi tarvikkeille: Röhм-tasokierreistukka ja leuka

Aukko E: 55 mm

Korkeus ilman leukoja H₁: 74,5 mm

Korkeus leukoineen H₂: 107 mm

Sidepulttien lukumäärä: 4

Sidepulttien koko: M12

Avainnelikulma K: 11 mm

Tekninen kuvaus

Sidepulttien koko	M12
Kartion koko	6
Avainnelikulma K	11 mm
Aukko E	55 mm
Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Paino	15,5 kg
Ulko-Ø A	200 mm
Enimmäiskierros-luku	4000 min ⁻¹
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhм-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314600 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314620 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314400 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314420 200

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315200 200
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315000 200
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314000 200